

HOLEX

Sunkūs plieniniai veržtuvai su specialia spaudžiamąja mova, Užveržimo tarpas: 1500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	861320 1500
GTIN	4045197786210
Produktų klasė	82C

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš kalibruoto poliruoto plieno (specialus profilis), abi dalys pagerintos kokybės ir cinkuotos galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba iš plieno, kaldinta šampavimo būdu, pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu. Ilgaamžis, nes speciali karščiui atspari plokštė yra su plieno intarpu. Sraigtas pagerintos kokybės, juodintas, su reguliuojama T formos rankena. Pasukama iki 30°.

Paskirtis:

Didelėms ir labai didelėms apkrovoms, kai detales reikia užspausti gaminant plienines konstrukcijas, krovininius automobilius, mašinų gamyboje, šaltkalvių dirbtuvėse ir t.t. Judinama specialia spaudžiamąja užmova galima užspausti detales su nuožula. **Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 22 000 N.**

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	1500 mm
Išnešimas	175 mm

Kreipiančiosios skerspjūvis	40×20 mm
Svoris	12 kg
Produkto rūšis	Veržtuvas

Priedai

Prispaudimo plokštė Tipas GSP	861121 GSP
Prispaudimo plokštė Tipas GSV	861121 GSV