



Švarkas pramoninis, tamsiai mėlynas / mėlynas, unisex dydis: M



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091411 M
GTIN	7330509357125
Produktų klasė	04T

Aprašas

Aprašymas:

Pramonei skirta kolekcija su daug funkcijų, iš **labai patvarios medžiagos**. Sukurta taip, kad atlaikytų kasdienius sunkius krūvius. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Visi gaminiai turi nuimamą kišenėlę pažymėjimui.

Striukė su dviem priekinėmis ir vidinėmis kišenėmis, viena iš jų su skyreliu mobiliam telefonui.

Aprašas:

- **Klostė ant nugaros, kad būtų dar patogiau judėti.**
- **Kišenė ant krūtinės su antkišenių, viena iš jų su dviguba kišenėle pieštukams.**
- **Paslėptas vienpusis plastikinis užtrauktukas.**
- **Reguliuojami rankogaliai.**

Pastaba:

Darbinė striukė, dviejų spalvų **juodos / pilkos** Nr. 091412.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Audinio sudėtis: 35% medvilnė

Audinio sudėtis: 65% poliesteris

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 240 g/m²

Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100

Plovimas: 70 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	pramoninis
unisex dydis	M
Serija	Industrie
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Lytis	Unisex
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	240 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	70 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200 °C
Spalva	tamsiai mėlynas / mėlynas
Produkto rūšis	Darbo švarkas