



## Kelnės pramoninis, tamsiai mėlynos / mėlynos, Dydis DE: 44



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091421 44     |
| GTIN             | 7330509358344 |
| Produktų klasė   | 04T           |

### Aprašas

#### Aprašymas:

Pramonei skirta kolekcija su daug funkcijų, iš **labai patvarios medžiagos**. Sukurta taip, kad atlaikytų kasdienius sunkius krūvius. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Visi gaminiai turi nuimamą kišenėlę pažymėjimui.

**Darbinės kelnės** su plastikiniu užtrauktuku ir plačiomis diržo kilpomis gale ir šonuose.

#### Aprašas:

- **Užpakalinė kišenė su antkišeniū.**
- **Kišenė ant kojos su skyriais telefonui ir pasui bei skyreliais pieštukams.**
- **Šoninė kišenė ir kišenė metrui.**

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Darbinės kelnės**, dviejų spalvų **juodos / pilkos** Nr. 091422.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Audinio sudėtis: 35% medvilnė

Audinio sudėtis: 65% poliesteris

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 240 g/m<sup>2</sup>

Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100

Plovimas: 70 °C margiems skalbiniams

## Techninis aprašymas

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Dydis DE                          | 44   |
| Dydis IT                          | C44  |
| Dydis FR                          | 38   |
| Dydis UK                          | XS   |
| Dydis US                          | XS   |
| Serija                            | Industrie                                    |
| Speciali paslauga                 | Tekstilės apdaila                            |
| Dydis NL                          | C44  |
| Dydis ES                          | C44  |
| Dydis SE                          | C150   |
| Lytis                             | Vyriškas modelis                             |
| Audinio sudėtis                   | 35% medvilnė                                 |
| Audinio sudėtis                   | 65% poliesteris                              |
| Medžiagos svoris/Audinio tankumas | 240 g/m <sup>2</sup>                         |
| Rūbų standartas                   | Oeko-Tex Standard 100                        |
| Plovimas                          | 70 °C margiems skalbiniams                   |
| Balinimas                         | nebalinti                                    |
| Cheminis valymas                  | Valymas su perchloretilenu                   |
| Džiovinimas                       | tausojamas džiovinimas<br>(žema temperatūra) |
| Lyginimas                         | karštas, maksimali temperatūra 200 °C        |
| Spalva                            | tamsiai mėlynos / mėlynos                    |
| Produkto rūšis                    | Darbinės kelnės                              |