



Kelnės pramoninis, tamsiai mėlynos / mėlynos, Dydis DE: 28



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091421 28
GTIN	7330509358474
Produktų klasė	04T

Aprašas

Aprašymas:

Pramonei skirta kolekcija su daug funkcijų, iš **labai patvarios medžiagos**. Sukurta taip, kad atlaikytų kasdienius sunkius krūvius. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Visi gaminiai turi nuimamą kišenėlę pažymėjimui.

Darbinės kelnės su plastikiniu užtrauktuku ir plačiomis diržo kilpomis gale ir šonuose.

Aprašas:

- **Užpakalinė kišenė su antkišeniū.**
- **Kišenė ant kojos su skyriais telefonui ir pasui bei skyreliais pieštukams.**
- **Šoninė kišenė ir kišenė metrui.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Darbinės kelnės, dviejų spalvų **juodos / pilkos** Nr. 091422.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Audinio sudėtis: 35% medvilnė

Audinio sudėtis: 65% poliesteris

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 240 g/m²

Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100

Plovimas: 70 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Dydis DE	28
Dydis IT	54C
Dydis FR	54C
Serija	Industrie
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis SE	C150
Dydis NL	D112
Dydis ES	54C
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	240 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	70 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200 °C
Spalva	tamsiai mėlynos / mėlynos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės