



## Kelnės pramoninis, juodos / pilkos, Dydis DE: 62



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091422 62
GTIN	7330509359815
Produktų klasė	04T

### Aprašas

#### Aprašymas:

Pramonei skirta kolekcija su daug funkcijų, iš **labai patvarios medžiagos**. Sukurta taip, kad atlaikytų kasdienius sunkius krūvius. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Visi gaminiai turi nuimamą kišenėlę pažymėjimui.

- **Užpakalinė kišenė su antkišeniū.**
- **Kišenė ant kojos su skyriais telefonui ir pasui bei skyreliais pieštukams.**
- **Šoninė kišenė ir kišenė metrui.**

**Darbinės kelnės** su plastikiniu užtrauktuku ir plačiomis diržo kilpomis gale ir šonuose.

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Darbinės kelnės, tamsiai mėlynos / ruginėlių spalvos** Nr. 091421.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Audinio sudėtis: 35% medvilnė

Audinio sudėtis: 65% poliesteris

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 240 g/m<sup>2</sup>

Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100

Plovimas: 70 °C margiems skalbiniams

**Techninis aprašymas**

Dydis UK	3XL
Dydis IT	C62
Dydis FR	56
Dydis DE	62
Dydis US	3XL
Serija	Industrie
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	C62
Dydis SE	C156
Dydis NL	C62
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	240 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	70 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200 °C
Spalva	juodos / pilkos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės