



Kelnės pramoninis, juodos / pilkos, Dydis DE: 106



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091422 106 |
| GTIN | 7330509359693 |
| Produktų klasė | 04T |

Aprašas

Aprašymas:

Pramonei skirta kolekcija su daug funkcijų, iš **labai patvarios medžiagos**. Sukurta taip, kad atlaikytų kasdienius sunkius krūvius. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Visi gaminiai turi nuimamą kišenėlę pažymėjimui.

- **Užpakalinė kišenė su antkišeniū.**
- **Kišenė ant kojos su skyriais telefonui ir pasui bei skyreliais pieštukams.**
- **Šoninė kišenė ir kišenė metrui.**

Darbinės kelnės su plastikiniu užtrauktuku ir plačiomis diržo kilpomis gale ir šonuose.

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Darbinės kelnės, tamsiai mėlynos / ruginėlių spalvos Nr. 091421.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Audinio sudėtis: 35% medvilnė

Audinio sudėtis: 65% poliesteris

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 240 g/m²

Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100

Plovimas: 70 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dydis FR | 46L |
| Dydis DE | 106 |
| Dydis IT | 46L |
| Serija | Industrie |
| Speciali paslauga | Tekstilės apdaila |
| Dydis NL | C152 |
| Dydis SE | C152 |
| Dydis ES | 46L |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Audinio sudėtis | 35% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris |
| Medžiagos svoris/Audinio tankumas | 240 g/m ² |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 |
| Plovimas | 70 °C margiems skalbiniams |
| Balinimas | nebalinti |
| Cheminis valymas | Valymas su perchloretilenu |
| Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) |
| Lyginimas | karštas, maksimali temperatūra 200 °C |
| Spalva | juodos / pilkos |
| Produkto rūšis | Darbinės kelnės |