



Kelnės su petnešomis pramoninis, tamsiai mėlynos / mėlynos, Dydis DE: 46



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091431 46
GTIN	7330509385746
Produktų klasė	04T

Aprašas

Aprašymas:

Pramonei skirta kolekcija su daug funkcijų, iš **labai patvarios medžiagos**. Sukurta taip, kad atlaikytų kasdienius sunkius krūvius. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Visi gaminiai turi nuimamą kišenėlę pažymėjimui.

Kelnės su petnešomis su reguliuojamu liemeniu bei reguliuojamomis petnešomis su guma.

- **Ryškių spalvų kišenė ant krūtinės su antkišenių ir kišenėlė piešukams.**
- **Vidinė kišenė su užtrauktuku.**
- **Rankena be metalų.**
- **Kilpa plaktukui šone.**

Aprašas:

- **Užpakalinė kišenė su antkišenių.**
- **Kišenė ant kojos su skyriais telefonui ir pasui bei skyreliais pieštukams.**
- **Šoninė kišenė ir kišenė metrai.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Darbinės kelnės, dviejų spalvų **juodos / pilkos** Nr. 091432.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Audinio sudėtis: 35% medvilnė
 Audinio sudėtis: 65% poliesteris
 Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 240 g/m²
 Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
 Plovimas: 70 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Dydis IT	C46
Dydis FR	40
Dydis UK	S
Dydis DE	46
Dydis US	S
Serija	Industrie
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Dydis NL	C46
Dydis ES	C46
Dydis SE	D96
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	240 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	70 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200 °C
Spalva	tamsiai mėlynos / mėlynos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis

