



Kelnės su petnešomis pramoninis, tamsiai mėlynos / mėlynos, Dydis DE: 60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091431 60
GTIN	7330509385814
Produktų klasė	04T

Aprašas

Aprašymas:

Pramonei skirta kolekcija su daug funkcijų, iš **labai patvarios medžiagos**. Sukurta taip, kad atlaikytų kasdienius sunkius krūvius. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Visi gaminiai turi nuimamą kišenėlę pažymėjimui.

Kelnės su petnešomis su reguliuojamu liemeniu bei reguliuojamomis petnešomis su guma.

- **Ryškių spalvų kišenė ant krūtinės su antkišenių ir kišenėlė piešukams.**
- **Vidinė kišenė su užtrauktuku.**
- **Rankena be metalų.**
- **Kilpa plaktukui šone.**

Aprašas:

- **Užpakalinė kišenė su antkišenių.**
- **Kišenė ant kojos su skyriais telefonui ir pasui bei skyreliais pieštukams.**
- **Šoninė kišenė ir kišenė metrai.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Darbinės kelnės, dviejų spalvų **juodos / pilkos** Nr. 091432.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Audinio sudėtis: 35% medvilnė
 Audinio sudėtis: 65% poliesteris
 Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 240 g/m²
 Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
 Plovimas: 70 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Dydis DE	60
Dydis FR	54
Dydis IT	C60
Dydis US	3XL
Dydis UK	3XL
Serija	Industrie
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Dydis ES	C60
Dydis NL	C60
Dydis SE	D96
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	240 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	70 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200 °C
Spalva	tamsiai mėlynos / mėlynos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis

