



Praskečiamas raktas lenktas, Maksimalus \varnothing / kakliuko nominalusis \varnothing : 125/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	628810 125/6
GTIN	4020772051105
Produktų klasė	63Q

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifotos ir juodintos.
Lenktas, su keičiamu kakliuku.

Paskirtis:

Veržlėms su dviem kiaurymėmis.

Pastaba:

Kakliuko \varnothing = kakliuko nominalusis \varnothing – 0,1 mm; tolerancijos ribos h12.

Techninis aprašymas

Kakliuko nominalusis \varnothing	6 mm
didžiausias \varnothing	125 mm
visas ilgis	290 mm
Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas	80 - 125 mm
Tipas	764C
Siauras sriegis	M6
Gamintojo pavadinimas	764CC
Produkto rūšis	Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

Priedai

Rūšiavimo dėžutė 20 dalių, su atsarginiais kakliukais ir veržlėmis

628850