

**Pramoninis fenas, Tipas: 006464****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078321 006464
GTIN	4007841006464
Produktų klasė	07E

Aprašymas**Modelis:**

Temperatūrą galima reguliuoti 80 – 630 °C diapazone.

Elektrinis **pramoninis fenas**, kurio oro srautas reguliuojamas 3 pakopomis nuo 150 iki 500 l/min.

Paskirtis:

Plastikų suvirinimui ir formavimui, sutraukimui, dažų pašalinimui, litavimui, džiovinimui, tirpinimui.

Tiekimo sudėtis:

Pramoninis fenas Nr. 078321 dyd. 351403, plokščias siauro plyšio antgalis 50 mm, pritaikymo antgalis 9 mm, atspindintis antgalis, susitraukiančių žarnų rinkinys iš 100 dalių.

Techninis aprašymas

Oro srautas, padala 3	500 l/min
Naudojama galia	2200 W
Oro srautas, padala 2	300 l/min
Gamintojo pavadinimas	HG 2120EKF
Oro temperatūra	80 - 630 °C

Modelis	Asortimentas
Svoris	850 g
Oro srautas, padala 1	150 l/min
Pakuotė	Lagaminas
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Pramoninis fenas

Priedai

Pramoninių fenų priedų rinkinys 12 vnt. Tipas 075569	078329 075569
Temperatūros skaitytuvas HG Scan PRO Tipas 007690	078325 007690
Temperatūros skaitytuvas HG Scan PRO Tipas 007553	078325 007553
Temperatūros skaitytuvas HL Scan Tipas 014919	078326 014919