



Praskečiamas raktas dinamometriniam raktui, Maksimalus \varnothing / kakliuko nominalusis \varnothing : 80/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	628820 80/6
GTIN	4020772050177
Produktų klasė	63Q

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifautos ir juodintos.
Su varomuoju kvadratu naudojamas kartu su dinamometriniu raktu su keičiamu kakliuku.

Paskirtis:

Dviskylėms veržlėms.

Pastaba:

Kakliuko \varnothing = kakliuko nominalusis \varnothing – 0,1 mm; tolerancijos ribos h12.

Techninis aprašymas

didžiausias \varnothing	80 mm
visas ilgis	180 mm
Kakliuko nominalusis \varnothing	6 mm
Atstumas tarp kakliukų a, reguliuojamas	40 - 80 mm
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Tipas	764C
Siauras sriegis	M6
Gamintojo pavadinimas	764Md
Produkto rūšis	Veržliaraktis su kiaurymėmis priekyje

Priedai

Rūšiavimo dėžutė 20 dalių, su atsarginiais kakliukais ir veržlėmis

628850