



Kelnės su petnešomis pramoninis, juodos / pilkos, Dydis DE: 24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091432 24
GTIN	7330509387153
Produktų klasė	04T

Aprašas

Aprašymas:

Pramonei skirta kolekcija su daug funkcijų, iš **labai patvarios medžiagos**. Sukurta taip, kad atlaikytų kasdienius sunkius krūvius. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Visi gaminiai turi nuimamą kišenėlę pažymėjimui.

- **Užpakalinė kišenė su antkišeniū.**
- **Kišenė ant kojos su skyriais telefonui ir pasui bei skyreliais pieštukams.**
- **Šoninė kišenė ir kišenė metrui.**

Kelnės su petnešomis su reguliuojamu liemeniu bei reguliuojamomis petnešomis su guma.

- **Ryškių spalvų kišenė ant krūtinės su antkišeniū ir kišenėlė piešukams.**
- **Vidinė kišenė su užtrauktuku.**
- **Rankena be metalų.**
- **Kilpa plaktukui šone.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Kelnės su petnešomis, dviejų spalvų **tamsiai mėlynos / metalo mėlynos** Nr. 091431.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Audinio sudėtis: 35% medvilnė

Audinio sudėtis: 65% poliesteris

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 240 g/m²

Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100

Plovimas: 70 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Dydis DE	24
Dydis FR	44C
Dydis IT	44C
Serija	Industrie
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Dydis SE	D96
Dydis NL	D96
Dydis ES	44C
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	240 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	70 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200 °C
Spalva	juodos / pilkos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis