



Kombinezonas pramoninis, tamsiai mėlynas / mėlynas, Dydis DE: 50



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091441 50 |
| GTIN | 7330509360026 |
| Produktų klasė | 04T |

Aprašas

Aprašymas:

Pramonei skirta kolekcija su daug funkcijų, iš **labai patvarios medžiagos**. Sukurta taip, kad atlaikytų kasdienius sunkius krūvius. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Visi gaminiai turi nuimamą kišenėlę pažymėjimui.

Kombinezonas su tampria juosta nugaroje ir liemens srityje.

- **Vidinė kišenė telefonui.**
- **Kišenė su antkišenių.**
- **Kišenė ant kojos su papildomais skyriais.**
- **Kišenė metrui.**

Aprašas:

- **Klostė ant nugaros, kad būtų dar patogiau judėti.**
- **Kišenė ant krūtinės su antkišenių, viena iš jų su dviguba kišenėle pieštukams.**
- **Paslėptas vienpusis plastikinis užtrauktukas.**
- **Reguliuojami rankogaliai.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Kombinezonas, dviejų spalvų **juodos / pilkos** Nr. 091442.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Audinio sudėtis: 35% medvilnė

Audinio sudėtis: 65% poliesteris

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 240 g/m²

Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100

Plovimas: 70 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dydis DE | 50 |
| Dydis FR | 44 |
| Dydis IT | C50 |
| Dydis UK | M |
| Dydis US | M |
| Serija | Industrie |
| Speciali paslauga | tekstilės apdaila |
| Dydis SE | D100 |
| Dydis NL | C50 |
| Dydis ES | C50 |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Audinio sudėtis | 35% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris |
| Medžiagos svoris/Audinio tankumas | 240 g/m ² |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 |
| Plovimas | 70 °C margiems skalbiniams |
| Balinimas | nebalinti |
| Cheminis valymas | Valymas su perchloretilenu |
| Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) |
| Lyginimas | karštas, maksimali temperatūra 200 °C |
| Spalva | tamsiai mėlynas / mėlynas |
| Produkto rūšis | Kombinezonas |

