



Kombinezonas pramoninis, juodas / pilkas, Dydis DE: 44



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091442 44
GTIN	7330509360590
Produktų klasė	04T

Aprašas

Aprašymas:

Pramonei skirta kolekcija su daug funkcijų, iš **labai patvarios medžiagos**. Sukurta taip, kad atlaikytų kasdienius sunkius krūvius. Pritaikyta pramoniniam skalbimui pagal **EN ISO 15797**. Visi gaminiai turi nuimamą kišenėlę pažymėjimui.

- **Klostė ant nugaros, kad būtų dar patogiau judėti.**
- **Kišenė ant krūtinės su antkišenių, viena iš jų su dviguba kišenele pieštukams.**
- **Paslėptas vienpusis plastikinis užtrauktukas.**
- **Reguliuojami rankogaliai.**

Kombinezonas su tampria juosta nugaroje ir reguliuojamu liemeniu.

- **Vidinė kišenė telefonui.**
- **Užpakalinė kišenė su antkišenių.**
- **Kišenė ant kojos su papildoma kišenele pieštukui.**
- **Kišenė metrui.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Kombinezonas, dviejų spalvų **tamsiai mėlynos / metalo mėlynos** Nr. 091441.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Audinio sudėtis: 35% medvilnė
 Audinio sudėtis: 65% poliesteris
 Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 240 g/m²
 Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
 Plovimas: 70 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Dydis US	XS
Dydis UK	XS
Dydis DE	44
Dydis IT	C44
Dydis FR	38
Serija	Industrie
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Dydis ES	C44
Dydis SE	D104
Dydis NL	C44
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	240 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	70 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamasis džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200 °C
Spalva	juodas / pilkas
Produkto rūšis	Kombinezonas

