



## Pjovimo diskas nerūdijančiajam plienui, Pjūklelio Ø D: 355mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	583900 355
GTIN	3165140839983
Produktų klasė	54B

### Aprašymas

#### Modelis:

Precizinė pjūklo geležtė su itin tvirta, **garsą ir vibracijas slopinančia pagrindine geležte**. Įmontuotas žiedas užtikrina formos stabilumą bet kurioje temperatūros zonoje. Prie **dangos** niekas nelimpa, todėl pjūklas nekaista ir nerūdija. **Preciziškai išgaląsti kietlydinio dantys** užtikrina puikią pjovimo kokybę ir patvarumą.

#### Paskirtis:

Skirta **nerūdijančiojo plieno apdirbimui**. Pjūklo dantys iš **Cermet** labai kieti ir nedylantys. Netinka legiruotajam plienui. Dantų forma: Trapeciniai plokšti dantys, neutralus pjovimo kampas. Skersavimo ir nusklembimo pjūklams.

#### Pastaba:

**Daugiau diskinių pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.**

### Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	25,4 mm
Ø	355 mm
Dantų skaičius	90

Pjūvio plotis B	2,5 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas