



Pjovimo diskas plienui, Pjūklo Ø D: 160mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	583910 160
GTIN	3165140737678
Produktų klasė	54B

Aprašymas

Modelis:

Precizinė pjūklo geležtė su itin tvirta, **garsą ir vibracijas slopinančia pagrindine geležte**. Įmontuotas žiedas užtikrina formos stabilumą bet kurioje temperatūros zonoje. Prie **dangos** niekas nelimpa, todėl pjūklas nekaista ir nerūdija. **Preciziškai išgaląsti kietlydinio dantys** užtikrina puikią pjovimo kokybę ir patvarumą.

Paskirtis:

Skirta **plieno apdirbimui**. Specialus HM dantų tvirtinimas pagrindinėje pjūklo geležtėje neleidžia lūžinėti dantims. Dantų forma: Trapeciniai plokšti dantys (su nuožula), neutralus pjovimo kampas. Rankiniams sausiesiems metalo pjūklams.

Pastaba:

Daugiau diskinių pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Techninis aprašymas

Ø	160 mm
Kiaurymės Ø	20 mm
Dantų skaičius	30

Pjūvio plotis B

2 mm

Produkto rūšis

Pjovimo diskas