



Pjovimo diskas aliuminiui, Pjūklo Ø D: 165mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	583920 165
GTIN	3165140796613
Produktų klasė	54B

Aprašymas

Modelis:

Precizinė pjūklo geležtė su itin tvirta, **garsą ir vibracijas slopinančia pagrindine geležte**. Įmontuotas žiedas užtikrina formos stabilumą bet kurioje temperatūros zonoje. Prie **dangos** niekas nelimpa, todėl pjūklas nekaista ir nerūdija. **Preciziškai išgaląsti kietlydinio dantys** užtikrina puikią pjovimo kokybę ir patvarumą.

Paskirtis:

Tikslus **aliuminio** ir kitų spalvotųjų metalų pjovimas. Dantų forma: trapeciniai plokšti dantys su neigiamu pjovimo kampu lengvam ir saugiam darbui, naudojant rankinę pavarą. Rankiniams diskiniams pjūklams.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Techninis aprašymas

Ø	165 mm
Kiaurymės Ø	20 mm
Dantų skaičius	52

Pjūvio plotis B	2,6 mm
Tvirtinimo kiaurymių kiekis/Ø/dalijamasis apskritimas	2/6/32,5 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas