

**Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: GSR1235****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	070241 GSR1235
GTIN	3165140953719
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Bosch akumuliatorinis gręžtuvas,

- **kompaktiškas, našus 12 V akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **Su Electronic Motor Protection (EMP) ir Electronic Cell Protection (ECP) apsaugos sistemomis.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

Išskirtinis galios ir svorio santykis, sukimo momentas iki 20 Nm, nors mažas svoris ir minimalus galvos ilgis 163 mm.

Ilgą eksploataavimo trukmę užtikrina **bešepetėlinis EC variklis**,

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovikliu ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – 073866.

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	12 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	19 mm
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	0 - 10 mm
maksimali vibracija pagal EN	<1,9 m/s ²
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 - 400 min ⁻¹
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	15 Nm
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 1750 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
Akumulatoriaus talpa	3 Ah
Gamintojo pavadinimas	GSR 12V-35
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
standartinis naudojimas	Strong
Svoris	0,8 kg
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	30 Nm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	12V
USP2	Variklis be šepetėlių, L-Boxx

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL1240	073866 GAL1240
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B12 V	073855 B12