

**Kelnės Highline, pilkos / juodos, Dydis DE: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091322 40
GTIN	4030913068275
Produktų klasė	06I

**Aprašymas****Modelis:**

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija **Highline** iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.: kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.

**Darbinės kelnės.****Aprašymas:**

- **Dvi vidinės kišenės priekyje.**
- **Elastinis liemuo.**
- **Užtrauktukas.**
- **Dviguba kišenė metrui.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku.**
- **Kišenė telefonui.**
- **Dvi išorinės kišenės ant kelių su spalvotomis aplikacijomis.**

**Pastaba:**

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Kelnės**, ryškiai mėlynos ir tamsiai mėlynos spalvų Nr. 091321.

## Techninis aprašymas

Kišenių ant šlaunies kiekis	2
kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
užtrauktukas ant kojos	tiesus, atviras
Dydis FR	36
Dydis DE	40
Kišenė ant šlaunies su antkišenių ir lipuku	taip
Šoninės kišenės	įleistas
Medžiaga	Medvilnė, poliesteris
Šoninių kišenių kiekis	2
Kišenė telefonui	taip
Kišenių ant kelių kiekis	2
Serija	Highline
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	285 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas	taisojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200° C
Spalva	pilkos / juodos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės

---

## Priedai

Kelių pagalvėlės Standard1 pora Tipas KNEE

091802 KNEE