

**Garant****eco nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w: 19/2,2mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	273564 19/2,2
GTIN	4062406202729
Produktų klasė	21U

## Aprašymas

**Modelis:**

Tiesioginis pjovimo briaunos ir papildomas apdirbamo paviršiaus aušinimas.  
Su aušinimo skysčio perdavimu kitų gamintojų laikikliams tvirtinti (pvz., EWS).

**Paskirtis:**

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

**Tinka:**

Laikikliai Nr. 274093 arba 319132 – 319133 (VDI laikikliai).

**Atsarginė dalis:**

Užveržimo varžtas Nr. 279828 dyd. 2.

Užveržimo plokštelė Nr. 279830 dyd. 1

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

## Techninis aprašymas

kai maksimalus ruošinio Ø	40 mm
Peilio aukštis h <sub>5</sub>	19 mm
Įpjovos plotis w	2,2 mm
Serija	Eco
Bendras ilgis L	86 mm
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	taip

Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis