

Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 8/06mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260014 8/06
GTIN	4045197797520
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Plokštelės dydis	6 mm
Galvutės ilgis L ₁	8 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Koto dydis	8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Laikiklio ISO kodas	SCACR/L 0808M06
Darbinės dalies ilgis L ₄	8 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX7

674248 TX7

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500