

**Švarkas Pulsschlag, rugiagėlių mėlynumo / juodas, Dydis DE: 50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

091151 50

GTIN

4053813020525

Produktų klasė

06K

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės darbo rūbai iš rinktinių medžiagų. Modernus dizainas su funkcionaliomis detalėmis. Dar geresnį matomumą užtikrina keli **atsvaitai**. Apkrovos taškai sustiprinti, tarnauja dar ilgiau.

Striukė pabrėžianti figūrą ir ties alkūnėmis **sustiprinta CORDURA® medžiaga**.

- **Apykaklė su patogiu tampriu įsiuvu ties sprandu.**
- **Dvi kišenės ant krūtinės su antkišenių ir lipuku.**
- **Dvi šoninės kišenės su spaudėmis.**
- **Dvi vidinės kišenės, viena jų su skyreliu išmaniajam telefonui.**
- **Priekyje užtrauktukas ir barzdos / smakro apsauga.**
- **Pečiai, rankogaliai ir siūlės su tampriais įsiuvais.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Striukė, dviejų spalvų **tamsiai mėlynos / antracito** Nr. 091152.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Dydis IT | 44 |
| Dydis UK | 34R |
| Dydis FR | 44 |
| Dydis DE | 50 |
| Dydis US | 34/32 |
| Serija | Pulsschlag |
| Speciali paslauga | Tekstilės apdaila |
| Dydis NL | 50 |
| Dydis ES | 44 |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Audinio sudėtis | 35% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 260 g/m ² |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 |
| Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams |
| Spalva | rugiagėlių mėlynumo / juodas |
| Produkto rūšis | Darbo švarkas |