

**Švarkas Pulsschlag, tamsiai mėlynas / pilkas, Dydis DE: 94****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

091152 94

GTIN

4053813264455

Produktų klasė

06K

Aprašymas**Modelis:**

Aukštos kokybės darbo rūbai iš rinktinių medžiagų. Modernus dizainas su funkcionaliomis detalėmis. Dar geresnį matomumą užtikrina keli **atsvaitai**. Apkrovos taškai sustiprinti, tarnauja dar ilgiau.

Švarkas su kūno linijas pabvėžiančiu kirpimu ir **CORDURA® sustiprinimu** alkūnės srityje.

- **Apykaklė su patogiu tampriu audiniu ties kaklu.**
- **Dvi kišenės ant krūtinės su antkišenių ir lipuku.**
- **Dvi šoninės kišenės, užsegamos spaudėmis.**
- **Dvi vidinės kišenės, viena su kišenėle išmaniajam telefonui.**
- **Priekis su užtrauktuku, specialus liežuvelis barzdai ir smakrui apsaugoti.**
- **Pečiai, rankogaliai ir kraštas su Strech medžiagos įdėklais.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Striukė, rugiagėlių mėlynumo ir juodos spalvos Nr. 091151.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dydis DE | 94 |
| Dydis FR | 40L |
| Dydis UK | 32L |
| Dydis US | 32/34 |
| Dydis IT | 40L |
| Serija | Pulsschlag |
| Speciali paslauga | Tekstilės apdaila |
| Dydis ES | 40L |
| Dydis NL | 94 |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris |
| Audinio sudėtis | 35% medvilnė |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 260 g/m ² |
| Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams |
| Balinimas | nebalinti |
| Cheminis valymas | Valymas perchloretilenu |
| Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) |
| Lyginimas | karštas, maksimali temperatūra 200 °C |
| Spalva | tamsiai mėlynas / pilkas |
| Produkto rūšis | Darbo švarkas |