



Kelnės Pulsschlag, tamsiai mėlynos / tamsiai pilkos, Dydis DE: 106



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 091162 106 |
| GTIN | 4053813266282 |
| Produktų klasė | 06K |

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės darbo rūbai iš rinktinių medžiagų. Modernus dizainas su funkcionaliomis detalėmis. Dar geresnį matomumą užtikrina keli **atsvaitai**. Apkrovos taškai sustiprinti, tarnauja dar ilgiau.

- **Ergonomiškas siluetas suteikia daugiau judėjimo laisvės.**
- **Dvi užpakalinės kišenės sustiprintos CORDURA® medžiaga.**
- **Liniuotei skirta kišenė ir kišenė ant šlaunies sustiprintos CORDURA® medžiaga.**
- **Elastinis įsiuvas ties liemeniu.**
- **Suformuota kelių zona nevaržo judesių.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Darbinės kelnės, dviejų spalvų **mėlynos / juodos** Nr. 091161.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dydis US | 38/36 |
| Dydis FR | 46L |
| Dydis DE | 106 |
| Dydis IT | 46L |
| Dydis UK | 38L |
| Serija | Pulsschlag |
| Speciali paslauga | Tekstilės apdaila |
| Dydis NL | 106 |
| Dydis ES | 46L |
| Lytis | Vyriškas modelis |
| Audinio sudėtis | 35% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 65% poliesteris |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 260 g/m ² |
| Plovimas | 60 °C margiems skalbiniams |
| Balinimas | nebalinti |
| Cheminis valymas | Valymas perchloretilenu |
| Džiovinimas | tausojamas džiovinimas (žema temperatūra) |
| Lyginimas | karštas, maksimali temperatūra 200 °C |
| Spalva | tamsiai mėlynos / tamsiai pilkos |
| Produkto rūšis | Darbinės kelnės |