

**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260905 16/11
GTIN	4045197798053
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	STJCR/L 1616M11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Koto dydis	16 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	16 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

**Priedai**

Užveržimo varžtas Tipas 1

269021 1

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX7

674248 TX7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500