



## Kelnės su petnešomis Pulsschlag, rugiagėlių mėlynumo / juodos, Dydis DE: 25



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

091171 25

GTIN

4053813028743

Produktų klasė

06K

### Aprašymas

#### Modelis:

**Aukštos kokybės darbo rūbai** iš rinktinių medžiagų. Modernus dizainas su funkcionaliomis detalėmis. Dar geresnį matomumą užtikrina keli **atšvaitai**. Apkrovos taškai sustiprinti, tarnauja dar ilgiau.

**Puskombinezonis** su prailginta dalimi **inkstų apsaugai**.

- **Kišenė su CORDURA® sustiprinimu.**
- **Elastinės petnešos su smūgiams ir karščiui atspariomis plastikinėmis sagtelėmis.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis 091848.**

#### Aprašymas:

- **Ergonomiškas siluetas suteikia daugiau judėjimo laisvės.**
- **Dvi užpakalinės kišenės sustiprintos CORDURA® medžiaga.**
- **Liniuotei skirta kišenė ir kišenė ant šlaunies sustiprintos CORDURA® medžiaga.**
- **Elastinis įsiuvas ties liemeniu.**
- **Suformuota kelių zona nevaržo judesį.**

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Kelnės su petnešomis**, dviejų spalvų **tamsiai mėlynos / antracito** Nr. 091172.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Norma: EN 14404

## Techninis aprašymas

Dydis UK	36S
Dydis DE	25
Dydis US	36/39
Dydis FR	46C
Dydis IT	46C
Serija	Pulsschlag
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Dydis NL	25
Dydis ES	46C
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	260 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Spalva	rugiagėlių mėlynumo / juodos
Norma	EN 14404
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis