

**Tekinimo laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 12/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261315 12/11
GTIN	4045197798145
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Koto dydis	12 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Laikiklio ISO kodas	SVACR/L 1212M11
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	12 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	26 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269021 1
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Plokštelės dydis	11 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX7

674248 TX7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200