



## Kelnės su petnešomis Pulsschlag, tamsiai mėlynos / pilkos, Dydis DE: 44



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091172 44
GTIN	4053813267548
Produktų klasė	06K

### Aprašymas

#### Modelis:

**Aukštos kokybės darbo rūbai** iš rinktinių medžiagų. Modernus dizainas su funkcionaliomis detalėmis. Dar geresnį matomumą užtikrina keli **atsvaitai**. Apkrovos taškai sustiprinti, tarnauja dar ilgiau.

- **Ergonomiškas kirpimas suteikia dar daugiau judėjimo laisvės.**
- **Dvi kišenės, sutvirtintos CORDURA®.**
- **Kišenė metrui ir kišenė ant šlaunies sutvirtintos CORDURA®.**
- **Elastinis liemens įsiuvas.**
- **Išformuoti keliai su laisva erdve judėjimui.**
- **Iš viršaus užsegamos CORDURA® apsauginės kelių kišenės su antkišenių.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis.**

**Kelnės su petnešomis** ir pakelta **inkstų apsauga**.

- **Kišenė ant krūtinės sustiprinta CORDURA® medžiaga.**
- **Elastinės petnešos su smūgiams ir karščiui atspariomis plastikinėmis sagtelėmis.**

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Kelnės su petnešomis**, dviejų spalvų **mėlynos / juodos** Nr. 091171.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

## Techninis aprašymas

Dydis DE	44
Dydis IT	38
Dydis UK	28R
Dydis FR	38
Dydis US	30/30
Serija	Pulsschlag
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Dydis NL	44
Dydis ES	38
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	260 g/m <sup>2</sup>
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200 °C
Spalva	tamsiai mėlynos / pilkos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis

## Priedai

Kelių pagalvėlės Standard 1 pora Tipas KNEE

091848 KNEE