



Kelnės su petnešomis Pulsschlag, tamsiai mėlynos / pilkos, Dydis DE: 90



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091172 90
GTIN	4053813267760
Produktų klasė	06K

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės darbo rūbai iš rinktinių medžiagų. Modernus dizainas su funkcionaliomis detalėmis. Dar geresnį matomumą užtikrina keli **atsvaitai**. Apkrovos taškai sustiprinti, tarnauja dar ilgiau.

- **Ergonomiškas kirpimas suteikia dar daugiau judėjimo laisvės.**
- **Dvi kišenės, sutvirtintos CORDURA®.**
- **Kišenė metrui ir kišenė ant šlaunies sutvirtintos CORDURA®.**
- **Elastinis liemens įsiuvas.**
- **Išformuoti keliai su laisva erdve judėjimui.**
- **Iš viršaus užsegamos CORDURA® apsauginės kelių kišenės su antkišenių.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis.**

Kelnės su petnešomis ir pakelta **inkstų apsauga**.

- **Kišenė ant krūtinės sustiprinta CORDURA® medžiaga.**
- **Elastinės petnešos su smūgiams ir karščiui atspariomis plastikinėmis sagtelėmis.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Kelnės su petnešomis, dviejų spalvų **mėlynos / juodos** Nr. 091171.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Dydis IT	38L
Dydis US	31/33
Dydis DE	90
Dydis FR	38L
Dydis UK	30L
Serija	Pulsschlag
Speciali paslauga	tekstilės apdaila
Dydis ES	38L
Dydis NL	90
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	260 g/m ²
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200 °C
Spalva	tamsiai mėlynos / pilkos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis