



## Kelnės su petnešomis Pulsschlag, tamsiai mėlynos / pilkos, Dydis DE: 28



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

091172 28

GTIN

4053813267999

Produktų klasė

06K

### Aprašymas

#### Modelis:

**Aukštos kokybės darbo rūbai** iš rinktinių medžiagų. Modernus dizainas su funkcionaliomis detalėmis. Dar geresnį matomumą užtikrina keli **atsvaitai**. Apkrovos taškai sustiprinti, tarnauja dar ilgiau.

- **Ergonomiškas kirpimas suteikia dar daugiau judėjimo laisvės.**
- **Dvi kišenės, sutvirtintos CORDURA®.**
- **Kišenė metrui ir kišenė ant šlaunies sutvirtintos CORDURA®.**
- **Elastinis liemens įsiuvas.**
- **Išformuoti keliai su laisva erdve judėjimui.**
- **Iš viršaus užsegamos CORDURA® apsauginės kelių kišenės su antkišenių.**
- **Sertifikuota pagal EN 14404 kartu su kelių pagalvėlėmis.**

**Kelnės su petnešomis** ir pakelta **inkstų apsauga**.

- **Kišenė ant krūtinės sustiprinta CORDURA® medžiaga.**
- **Elastinės petnešos su smūgiams ir karščiui atspariomis plastikinėmis sagtelėmis.**

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Kelnės su petnešomis**, dviejų spalvų **mėlynos / juodos** Nr. 091171.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

## Techninis aprašymas

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Dydis FR                            | 54C  |
| Dydis IT                            | 54C  |
| Dydis UK                            | 42S  |
| Dydis DE                            | 28   |
| Dydis US                            | 42/32  |
| Serija                              | Pulsschlag                                   |
| Speciali paslauga                   | tekstilės apdaila                            |
| Dydis NL                            | 28   |
| Dydis ES                            | 54C  |
| Lytis                               | Vyriškas modelis                             |
| Audinio sudėtis                     | 35% medvilnė                                 |
| Audinio sudėtis                     | 65% poliesteris                              |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 260 g/m <sup>2</sup>                         |
| Plovimas                            | 60 °C margiems skalbiniams                   |
| Balinimas                           | nebalinti                                    |
| Cheminis valymas                    | Valymas perchloretilenu                      |
| Džiovinimas                         | tausojamas džiovinimas<br>(žema temperatūra) |
| Lyginimas                           | karštas, maksimali temperatūra 200 °C        |
| Spalva                              | tamsiai mėlynos / pilkos                     |
| Produkto rūšis                      | Kelnės su petnešomis                         |