



## Stovas, Tipui: 125K



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	361230 125K
GTIN	4250364402743
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

#### Tinka:

Titan 2 Nr. 361302 125K.

#### Tiekimo sudėtis:

Stovas su 1 kaiščiu 2 spraustukai spaustuvo bazavimui ir 4 varžtai

Ilgis L: 280 mm

Plotis B: 126 mm

Korpuso aukštis c –0,02: 100 mm

Atstumas tarp kiaurymių e: 100 mm

Atstumas tarp kiaurymių f: 96 mm

Centravimo kaiščio Ø k H7: 30 mm

### Techninis aprašymas

atitinka spalvinį žymėjimą	Titan 2
Griovelio plotis n H7	20 mm
Korpuso aukštis c –0,02	100 mm
Ø u	13 mm
Atstumas tarp kiaurymių x	126,2 mm
Plotis B	126 mm
Ilgis L	280 mm

Atstumas tarp kiaurymių y	200 mm
tipui	125
Atstumas tarp kiaurymių f	96 mm
Centravimo kaiščio Ø k H7	30 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	100 mm
Produkto rūšis	Stovas