



## Precizinė plieninė liniuotė nerūdijanti, lazeriu graviruotos padalos, Ilgis: 1500mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	461400 1500
GTIN	2050001951434
Produktų klasė	46R

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš **nerūdijančiojo** specialaus spyruoklių plieno su šlifuotomis matavimo briaunomis. Platus modelis. Viršutinė ir apatinė skalės su mm padalomis. Puikiai įskaitoma dėl matinio paviršiaus ir aiškių padalų.

Padalos giliai įgraviruotos lazeriu, **tikslios**. Paviršius matinis. Ypač tvirta ir patvari. **Kiekvienas vienetą patikrintas ir pažymėtas identifikaciniu numeriu.**

### Techninis aprašymas

Leistina paklaida	0,2 mm
Kalibravimas	F10
Skerspjūvio storis	1 mm
Skerspjūvio plotis	30 mm
Ilgis	1500 mm
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Liniuotė

### Paslaugos

KalibravimasPlieninė liniuotė Maksimalus ilgis 2000/2 mm	026200 2000/2
--	---------------

