

**Garant****Tekinimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255795 25/12
GTIN	4045197799104
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Laikiklio ISO kodas	CRSNR/L 2525M12
Koto dydis	25 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Spaustukas	259035 3
Varžtas atraminei plokštei	259025 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 43
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	34 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RN.. 1207..
Bendras ilgis L	150 mm
Spaustuko pagrindo plokštė	259041 1
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Spaustukas Tipas 3	259035 3
Atraminė plokštelė Tipas 43	259031 43
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	259025 2
Spaustuko pagrindo plokštė Tipas 1	259041 1
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500