



Antdėklas rifliuotas, vidinis sriegis, Sriegis M: M4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370059 M4
GTIN	2050001877215
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

- Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
- Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Rutulys ir rutulinių guolių plieno.

Su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M4
Iškyšos ilgis L ₂	4,4 mm
Išorinis Ø D	18 mm
Ilgis 1	17 mm

Išorinis $\varnothing D_1$	10,5 mm
maksimali apkrova (statinė)	25 kN
Produkto rūšis	Antdėklas