

**Garant****GARANT Softcut® nuožulų freza MTC, su kiauryme, Kampas  $\gamma$ : 45laipsniai****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215152 45
GTIN	4045197801005
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta užmaunama nuožulų freza. Keičiamų plokštelių lizdai uždari iš visų pusių, todėl tvirtai laikomos pjovimo briaunos ir sugeriamos vertikalios ir ašinės jėgos.

**Paskirtis:**

Plačioms nuožuloms nusklembti plieninėse konstrukcijose. Puikiai tinka rupiajam ir pusiau rupiajam apdirbimui.

**Pastaba:**

Išgaunami paviršiai be pakopų.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

pasiekiamas nuožulos ilgis l	29,5 mm
pasiekiamas nuožulos plotis b	20 mm
didžiausias $\varnothing D_1$	76 mm
mažiausias $\varnothing D$	35 mm

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.T 1805..
pasiekiamas nuožulos aukštis $h$	20 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	27 mm
Kampas $\gamma$	45 laipsniai
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	3
Serija	Softcut®
Dantų pastūma esant $h_{\text{max}}$	0,14 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	6
Koto tipas	su kiauryme
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219808
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP