

**Kelnės Highline, pilkos / juodos, Dydis DE: 106****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091322 106
GTIN	4030913068473
Produktų klasė	06I

Aprašymas**Modelis:**

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija **Highline** iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.: kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.

Darbinės kelnės.**Aprašymas:**

- **Dvi vidinės kišenės priekyje.**
- **Elastinis liemuo.**
- **Užtrauktukas.**
- **Dviguba kišenė metrui.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku.**
- **Kišenė telefonui.**
- **Dvi išorinės kišenės ant kelių su spalvotomis aplikacijomis.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Kelnės, ryškiai mėlynos ir tamsiai mėlynos spalvų Nr. 091321.

Techninis aprašymas

Kišenė ant šlaunies su antkišenių ir lipuku	taip
kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
Medžiaga	Medvilnė, poliesteris
Dydis FR	46L
Dydis DE	106
Kišenė telefonui	taip
Kišenių ant šlaunies kiekis	2
Šoninių kišenių kiekis	2
Šoninės kišenės	įleistas
Kišenių ant kelių kiekis	2
užtrauktukas ant kojos	tiesus, atviras
Dydis IT	46L
Serija	Highline
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	46L
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	285 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200° C
Spalva	pilkos / juodos

Produkto rūšis

Darbinės kelnės

Priedai

Kelių pagalvėlės Standard1 pora Tipas KNEE

091802 KNEE