



## Nulenkiamas spaustuvas be rankenos, Tipas: 40R



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

370085 40R

GTIN

2050001885470

Produktų klasė

37K

### Aprašas

#### Aprašymas:

- Nulenkiamas spaustuvas „One Touch“ su ašine užspaudimo eiga (H1/H2) valdant svirtį (kairėn/dešinėn).
- Korpusas ir termiškai pagerinti plieno, juodintas.
- Tolygi užveržimo jėga ties detale..
- Su nuimama rankena, todėl užima nedaug vietos.

#### Paskirtis:

- Greitam užspaudimui ir atleidimui gaminat individualias detales.
- Nesudėtingiems pjovimo darbams.

#### Pastaba:

Įsukamos rankenos su sukimo momento ribotuvu tiekiamos papildomai užsakius.

maksimali užspaudimo jėga: 1200 N

maks. rankos jėga rankenai: 200 N

### Techninis aprašymas

Tipas

40R

L <sub>1</sub>	40 mm
Sriegis M	M8
L <sub>2</sub>	20 mm
Matmuo E	25 mm
Aukštis H	78,1 mm
B <sub>1</sub>	16 mm
Užspaudimo aukštis H <sub>1</sub> min.	44,1 mm
Užspaudimo aukštis H <sub>1</sub> maks.	45,9 mm
maksimali užspaudimo jėga	1200 N
maks. rankos jėga rankenai	200 N
P	40 mm
L <sub>3</sub>	32 mm
Sriegis M <sub>1</sub>	M6 × 12