


**HOLEX****Darbinį ilgį kompensuojantis Weldon elementas, trumpas, Kai nominalusis Ø d: 9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335720 9
GTIN	4045197801517
Produktų klasė	32P

**Aprašymas****Modelis:**

Cilindrinis laikiklis grūdintas ir nušlifuotas, su **greitojo keitimo mova**. Vidinis kvadratas sriegiklių tvirtinimui arba sukimo momento perdavimui. Fiksavimo mechanizmas neleidžia sriegiklio ištraukti.

Išlyginamasis elementas kompensuoja ašinį ilgį tempiant ir gniuždant po 0,2 mm. Weldon elementai tvirtinami arba įpjova, arba išlyginamuoju elementu.

**Privalumai:**

- **Labai patraukli kaina.**
- **Tvirtas ir plonas modelis.**
- **Užveržiamo ir darbinės dalies ilgių įvairovė.**

**Paskirtis:**

Sriegiklio tvirtinimui Weldon griebtuve.

**Priedai pasirinktinai:**

Išlyginamasis elementas Nr. 335730.

**Pastaba:**

Minimalaus išlyginimo funkcija **tik** kartu su Nr. 300415 ir 335730. Naudojant standartinį Weldon griebtuvą galima užspausti tik standžiai, žr. Nr. 335740.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	18 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Užspaudimo ribos d	9 mm

Iškyšos ilgis A	41,5 mm
Bendras ilgis L	48 mm
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

---

## Priedai

Išlyginamasis elementas Užspaudimo ribos d 7-10 mm	335730 7-10
--	-------------