

HOLEX**Darbinį ilgį kompensuojantis Weldon elementas, ilgas, Kai nominalusis Ø d: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335725 7
GTIN	4045197801609
Produktų klasė	32P

Aprašymas**Modelis:**

Cilindrinis laikiklis grūdintas ir nušlifuotas, su **greitojo keitimo mova**. Vidinis kvadratas sriegiklių tvirtinimui arba sukimo momento perdavimui. Fiksavimo mechanizmas neleidžia sriegiklio ištraukti.

Išlyginamasis elementas kompensuoja ašinį ilgį tempiant ir gniuždant po 0,2 mm. Weldon elementai tvirtinami arba įpjova, arba išlyginamuoju elementu.

Privalumai:

- **Labai patraukli kaina.**
- **Tvirtas ir plonas modelis.**
- **Užveržiamo ir darbinės dalies ilgių įvairovė.**

Paskirtis:

Sriegiklio tvirtinimui Weldon griebtuve.

Priedai pasirinktinai:

Išlyginamasis elementas Nr. 335730.

Pastaba:

Minimalaus išlyginimo funkcija **tik** kartu su Nr. 300415 ir 335730. Naudojant standartinį Weldon griebtuvą galima užspausti tik standžiai, žr. Nr. 335740.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	16 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Užspaudimo ribos d	7 mm
Iškyšos ilgis A	139 mm

Bendras ilgis L	148 mm
Produkto rūšis	Sriegimo patronas