



Srovės ir įtampos indikatorius, Tipas: 755-1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	473220 755-1
GTIN	4029547013928
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškas plastikinis korpusas su neslidžiu žiedu, gumuota zona laikymui rankose ir matavimo antgalių laikiklis. **Visiškai automatinis srovės, įtampos, varžos matavimas.** Kontroliniai liestukai keičiami. Integruotas prožektorius matavimo vietos apšvietimui.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Profesionalus įtampos ir poliariškumo bei srovės matavimas. Tinka elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška).

Standartas:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3, kontrolinių liestukų apsauga ir matavimo antgalių antdėklais.

Techninis aprašymas

Srovės pratekėjimo tikrinimas	taip
-------------------------------	------

Varža	1 Ω - 100 kΩ
Rodmenų apimtis	4000
Matavimo vietų apšvietimas	taip
Kintamoji srovė AC	0,1 - 200 A
IP apsaugos klasė	IP 64
Kalibravimas	I4
Nuolatinė įtampa DC	6 V - 600 V
Viršįtampio kategorija	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kintamoji įtampa AC	6 V - 600 V
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Multimetras

Paslaugos

DAkS kalibravimasSrovės matavimo replės Tipas D	027060 D
KalibravimasSrovės matavimo replės Tipas D	027050 D

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------