



Įtampos matuoklis, Tipas: 750-1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	473210 750-1
GTIN	4029547013898
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas plastikinis korpusas su neslidžiu žiedu – saugus darbas be pavojaus nuslysti. **Aiškus 360° ekranas** su šviesolaidžiu.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, laidininkų ir poliškumo tikrinimui. Tinka elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška).

Standartas:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Tiekimo sudėtis:

su baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3, kontrolinių liestukų apsauga ir matavimo antgalių antdėklais.

Techninis aprašymas

Srovės pratekėjimo tikrinimas	akustinis / LED iki 500 kΩ
Rodmenų diapazonas AC	12 - 690 V

IP apsaugos klasė	IP 64
Sukamojo lauko krypties tikrinimas	100 – 690 V
Rodmenų diapazonas DC	12 - 690 V
Viršįtampio kategorija	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kalibravimas	I1
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081551 LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Įtampos matuoklis

Paslaugos

Kalibravimo/Įtampos matuoklis Tipas S	027120 S
DAkKS kalibravimas/Įtampos matuoklis Tipas S	027160 S

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------