

**Garant****Šoninio kirpimo žnyplės plastikui 45°, lenktos, KW, Visas ilgis: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	725550 150
GTIN	4045197815668
Produktų klasė	71B

**Aprašymas****Modelis:**

Tiesios pjaunančiosios briaunos trumpiems pjūviams be aštrių kampų. Galvutė poliruota, kojelės su plastiko apvaskalu ir spyruokle.

45° lenkta galvutė.

**Paskirtis:**

Tiesiam plastiko pertekliaus nukirpimui (**netinka metalui**).

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	150 mm
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	poliruota
Galvutė	lenktas 45°
Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip
plastikui	taip

reguliuojamas tvirtinimo varžtas

ne

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės

---

**Priedai**

Spyruoklė plastiko kirpimo žnyplėms Tipas 135/160

725510 135/160