



Karštojo užspaudimo aparatas ISG-3410, Tipas: WK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	354300 WK
GTIN	2050001920010
Produktų klasė	35B

Aprašymas

Modelis:

Visiškai automatinis karštojo užspaudimo procesas. Integruotas aušinimas vandeniu. Vandens išleidimo funkcija užtikrina optimalų džiūvimą. Grafinis ekranas. Maksimalus užspaudžiamo įrankio ilgis 400 mm.

Paskirtis:

- Nuo kontūro nepriklausomas aušinimas tik per 20 sekundžių.
- Kotų iš HM ir HSS užspaudimas ir atleidimas karštuoju būdu.
- Karštojo užspaudimo ribos \varnothing 3 – 32 mm.

Tiekimo sudėtis:

4 ekranuojamos poveržlės \varnothing 3 – 32 mm. 1 pora apsauginių pirštinių. 1 litras aušinimo priemonės koncentrato.

Pastaba:

Atramines įvoves reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Plotis	800 mm
Jungtis	400V / 16A / 50Hz

Gylis	1720 mm
Aukštis	560 mm
Galia	11 kW
Suslėgtas oras	4 bar
Bako tūris	50 l
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo aparatas

Priedai

Nuo karščio saugančių pirštinių poraTempDex 710 Pirštinių dydis 11	094630 11
Nuo karščio saugančių pirštinių poraTempDex 710 Pirštinių dydis 9	094630 9