



## Skaitmeninis dirbtuvių slankmatis IP67 be vidinių matavimo žiaunų, Matavimo diapazonas: 300mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	415366 300
GTIN	2050001894014
Produktų klasė	46P

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai didelis, ryškus LCD ekranas. Skaitmenų aukštis 8 mm arba 14 mm (nuo dydžio 500 mm). Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas). Slankmatis atsparus vandeniui, aušinimo emulsijoms, alyvai ir dulkėms.

#### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų laidas Nr. 498948 dyd. USB2.

### Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,0005 in
Vidinių matavimo žiaunų Ø	10 mm
Leistina paklaida	0,03 mm
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Antgalių ilgis	100 mm

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2