

**Kelnės Highline, pilkos / juodos, Dydis DE: 110****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	091322 110
GTIN	4030913068480
Produktų klasė	06I

Aprašymas**Modelis:**

Šiuolaikiška ir moderni kolekcija **Highline** iš kokybiško, nesubraižomo ir nesudaužomo audinių mišinio, trijų spalvų. Kontrastinga spalva iš itin atsparaus drobinio audinio. Tvirtumas dėl trijų siūlių apkrovos taškuose. Daug naudingų detalių, pvz.: kišenės telefonui ir matuokliui ir reguliuojamas liemuo.

Darbinės kelnės.**Aprašymas:**

- **Dvi vidinės kišenės priekyje.**
- **Elastinis liemuo.**
- **Užtrauktukas.**
- **Dviguba kišenė metrui.**
- **Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku.**
- **Kišenė telefonui.**
- **Dvi išorinės kišenės ant kelių su spalvotomis aplikacijomis.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Kelnės, ryškiai mėlynos ir tamsiai mėlynos spalvų Nr. 091321.

Techninis aprašymas

Dydis DE	110
Medžiaga	Medvilnė, poliesteris
Šoninių kišenių kiekis	2
Kišenių ant kelių kiekis	2
Kišenių ant šlaunies kiekis	2
kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
Kišenė ant šlaunies su antkišeniu ir lipuku	taip
užtrauktukas ant kojos	tiesus, atviras
Kišenė telefonui	taip
Šoninės kišenės	įleistas
Dydis FR	48L
Dydis IT	48L
Serija	Highline
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	48L
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	35% medvilnė
Audinio sudėtis	65% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	285 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas su perchloretilenu
Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	karštas, maksimali temperatūra 200° C
Spalva	pilkos / juodos

Produkto rūšis

Darbinės kelnės

Priedai

Kelių pagalvėlės Standard1 pora Tipas KNEE

091802 KNEE