



## Universalus kietlydinio grąžtas „CYL-9“ ilga, Grąžto Ø: 10 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	787065 10
GTIN	3165140044929
Produktų klasė	76K

### Aprašymas

#### Modelis:

Kietlydinio plokštelė **su aštriai pagaląsta pjovimo briauna ir universaliu viršūnės kampu. Centravimo viršūne** tiksliai pragręžiamas net ir kietas paviršius. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

#### Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir per vieną kartą:

- **Plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų, plastiko.**
- **Plytelių, keramikos, marmuro, stiklo.**
- **Betono armatūros.**

#### Pastaba:

- **Dėmesio: Naudoti tik gręžimui (be smūgio)!**
- **Greitas gręžimas ir daugiau skylių su viena akumulatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.**

Kotas: Cilindrinis kotas

Spiralės ilgis: 200 mm

visas ilgis: 250 mm

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
visas ilgis	250 mm
Grąžto Ø	10 mm
Spiralės ilgis	200 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas

Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Universalus grąžtas