



## Universalus kietlydinio grąžtas „CYL-9“ ilga, Grąžto Ø: 12 mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 787065 12     |
| GTIN             | 3165140044936 |
| Produktų klasė   | 76K           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Kietlydinio plokštelė **su aštriai pagaląsta pjovimo briauna ir universaliu viršūnės kampu. Centravimo viršūne** tiksliai pragręžiamas net ir kietas paviršius. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

#### Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir per vieną kartą:

- **Plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų, plastiko.**
- **Plytelių, keramikos, marmuro, stiklo.**
- **Betono armatūros.**

#### Pastaba:

- **Dėmesio: Naudoti tik gręžimui (be smūgio)!**
- **Greitas gręžimas ir daugiau skylių su viena akumulatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.**

Kotas: Cilindrinis kotas

Spiralės ilgis: 200 mm

visas ilgis: 250 mm

### Techninis aprašymas

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 2                             |
| visas ilgis                  | 250 mm                        |
| Grąžto Ø                     | 12 mm                         |
| Spiralės ilgis               | 200 mm                        |
| Ašmenys                      | HM                            |
| Darbas su smūgiu / be smūgio | draudžiamas smūginis gręžimas |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Kotas          | Cilindrinis kotas   |
| Produkto rūšis | Universalus grąžtas |