

**Grąžtas betonui su kietlydinio plokštelėmis „5“ SDS-plus, Ø × bendras ilgis: 14X615mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	789005 14X615
GTIN	3165140028042
Produktų klasė	76K

Aprašymas**Modelis:**

Aktyvi centravimo viršūnė aktyviam betono pjovimui. Aukštos kokybės HM viršūnė, ypač tvirtai prilituota, yra labai patvari net ir gręžiant armuotą betoną.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

Pastaba:

Naudojant ypač ilgus grąžtus (> 500 mm), pirmiausia reikia prasigręžti kiaurymę su tokio pat skersmens trumpu grąžtu.

Techninis aprašymas

Ø	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis	615 mm
Darbinis ilgis	550 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Plus
Produkto rūšis	Akmens grąžtas