



Gražtas betonui su kietlydinio plokštelėmis „5“ SDS-plus, Ø× visas ilgis: 15X165mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	789005 15X165
GTIN	3165140027953
Produktų klasė	76K

Aprašymas

Modelis:

Aktyvi centravimo viršūnė aktyviam betono pjovimui. Aukštos kokybės HM viršūnė, ypač tvirtai prilituota, yra labai patvari net ir gręžiant armuotą betoną.

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.

Pastaba:

Naudojant ypač ilgus grąžtus (> 500 mm), pirmiausia reikia prasigręžti kiaurymę su tokio pat skersmens trumpu grąžtu.

Techninis aprašymas

Ø	15 mm
visas ilgis	165 mm
Spiralės ilgis	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Plus
Produkto rūšis	Akmens grąžtas