



## 1/2 colio atsuktuvų galvūčių rinkinys Torx® varžtams 6 vnt., ilgos



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	639509
GTIN	4018754269419
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

**Modelis:**

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal DIN 3122 / 3123;  
**galvutės** pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

**Paskirtis:**

Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M6 – M14.

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel, nikeliuota ir chromuota smūgiams atspari danga.

**Tiekimo sudėtis:**

Atsuktuvų antgaliai: 6 vnt. dyd. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Laikoma: ABS plastiko dėžė

### Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Dalių skaičius	6
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Ilgis	322 mm
Plotis	135 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Galvutė

